

**TMSERROR, Ø Disco: 115mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG5675 115
GTIN	4045197575142
Classe articolo	GGN

**Descrizione****Esecuzione:**

**Spazzola a disco per la pulitura grezza** con platorello in fibra di vetro per montaggio diretto su smerigliatrici angolari. Esecuzione dura ed aggressiva in tessuto rigido per impiego universale su grandi superfici (**come n. art. 566750**).  
come 566750.

**Uso:**

Con **platorello in fibra di vetro per montaggio diretto su smerigliatrici angolari**.  
Per rimozione di ruggine, vernici e incrostazioni superficiali; e pulizia di cordoni di saldatura.

**Contenuto:**

20 dischi / confezione.

**Nota:**

Dischi per pulitura grezza per levigatrici diritte vedi n. art. 556270e succ.

**Vendute solo in set di confezioni, no consegne singole! Informazioni di ordinazione: 1 set = 1 confezione.**

**Descrizione tecnica**

Grado di finezza	molto grossa
Velocità consigliata	5000 - 7000 min <sup>-1</sup>

Ø Disco	115 mm
Ø Foro	22,23 mm
Grado durezza	duro
Numero massimo giri	11000 min <sup>-1</sup>
Contenuto	20
Sigla materiale abrasivo	SiC
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Descrizione della forma	piatto
Velocità periferica massima	60 m/s
Tipo di prodotto	Panno per la pulitura grezza

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
Vernice	idoneo		
Uni	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		

---

## Accessori

Spazzola per pulitura grezza (SiC) Ø Disco 115 mm

566750 115