

uvex**Paio di guanti uvex C500 foam, Misure guanti da lavoro: 10****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094550 10
GTIN	4048612015131
Classe articolo	04W

Descrizione**Esecuzione:**

uvex C500 foam. Guanto privo di silicone con un'ottima resistenza meccanica all'abrasione e una buona presa per ambienti asciutti e leggermente umidi. Resistenza termica fino a 100 °C.

uvex 500 Serie. Affidabile guanto antitaglio con tecnologia Bamboo TwinFlex® in viscosa di bambù, HPPE e poliammide per un buon comfort e la progressiva regolazione della temperatura.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

EN 388 resistenza alla perforazione	2
Privi di DMF	no
Protezione contro il calore	non disponibile
Indossabilità	Ottima
Presa se sporchi d'olio	moderata

Preso da bagnati	moderata
EN 388 resistenza allo strappo	4
Sensibilità tattile	Ottima
EN 388 resistenza all'abrasione	4
Privo di siliconi	sì
Traspirazione	buona
EN 388 resistenza al taglio	5
Misure guanti da lavoro	10
Serie	uvex C500
Categoria di protezione	Categoria II
Tipo di guanto	Guanti antitaglio
Caratteristiche guanti	Privi di silicone
Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X42C
EN 407	X1XXXX
Materiale supporto	Poliammide, HPPE, vetro, viscosa di bambù
Rivestimento	Nitril
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Universale
Colore	antracite/lime
Norma	EN 407
Peso	32,8 g
Utilizzo	riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio	C
Tipo di prodotto	Guanti antitaglio