

**Disco fibrato, corindone normale (A), Ø 125 mm, Grana: 80****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG5651 80
GTIN	4045197296085
Classe articolo	GGN

Descrizione**Esecuzione:**

Fibra vulcanizzata antistrappo, ma molto elastica. Foro 22,23 mm e impronta a croce.

Disco universale in fibra HOLEX per la smerigliatura di tutti i metalli. Tipo di abrasivo:

Corindone normale (A).

Come n. art. 566510.

Esecuzione Testo pubblicitario:

Dischi fibrati universali in tela vulcanizzata antistrappo, ma molto elastica. Foro con Ø di 22,23 mm e impronta a croce. Tipo di abrasivo: corindone normale (A) (**come n. art. 566410, 566510, 566610**). Per la smerigliatura di tutti i metalli, legno e materie plastiche.

Uso:

Su smerigliatrici angolari con velocità periferica di max. 80 m/s con platorelli n. art. 566650/566670. Per la **rettifica di superfici piane o curve** con elevata **flessibilità**.

Contenuto:

250 pezzi / confezione.

Nota:

Vendute solo in set di confezioni, no consegne singole! Informazioni di ordinazione: 1 set = 1 confezione.

Descrizione tecnica

Grana	80
Ø Disco	125 mm

Contenuto	250
Materiale abrasivo	Corindone normale (A)
Sigla materiale abrasivo	A
Sostrato del materiale abrasivo	Fibra vulcanizzata
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Attributo del nome del prodotto	Ø 125 mm
Adattatore	Sistema di cambio rapido Roloc™
Ø Foro	22,23 mm
Per sistema di cambio rapido	Roloc™
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Velocità periferica massima	80 m/s
Numero massimo giri	12200 min ⁻¹

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatto		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
INOX	limitatamente adatto		
GG(G)	limitatamente adatto		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
a secco	idoneo		

Accessori

Disco fibrato, corindone normale(A) Grana 80

566510 80