

**uvex****Paio di guanti uvex C300 foam, Misure guanti da lavoro: 8**

## Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 094480 8      |
| GTIN            | 4048612021828 |
| Classe articolo | 04W           |

## Descrizione

**Esecuzione:**

**uvex 300 Serie.** Guanto leggero e innovativo con tecnologia Bamboo-TwinFlex®, che assicura una buona protezione antitaglio, un'elevata resistenza all'abrasione e una piacevole sensazione di comfort. La procedura uvex climazione garantisce un'elevata flessibilità e una piacevole temperatura delle mani, senza trascurare la sensibilità tattile. Standard Öko-Tex® 100 e privo di silicone.

C300 foam. Con rivestimento Soft-Grip-Foam per una presa sicura in ambienti di lavoro umidi.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

## Descrizione tecnica

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Protezione contro il calore    | non disponibile |
| EN 388 resistenza allo strappo | 4               |
| Indossabilità                  | Ottima          |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Privi di DMF                        | sì   |
| EN 388 resistenza al taglio         | 3  |
| Privo di siliconi                   | sì   |
| Presa se sporchi d'olio             | moderata                                     |
| Traspirazione                       | buona  |
| Materiale rivestimento              | PU   |
| Presa da bagnati                    | moderata                                     |
| Sensibilità tattile                 | Ottima                                       |
| Misure guanti da lavoro             | 8  |
| EN 388 resistenza alla perforazione | 2  |
| EN 388 resistenza all'abrasione     | 4  |
| Serie                               | uvex C300                                    |
| Tipo di guanto                      | Guanti multiuso                              |
| Categoria di protezione             | Categoria II                                 |
| Caratteristiche guanti              | Privi di silicone                            |
| Abbigliamento standard              | Oeko-Tex Standard 100                        |
| EN 388                              | 3X42C  |
| Materiale supporto                  | Poliammide, HPPE,<br>vetro, viscosa di bambù |
| Rivestimento                        | Nitril                                       |
| Variante del rivestimento           | Palmo  |
| Campo di applicazione               | Universale                                   |
| Colore                              | nero   |
| Peso                                | 14,9 g                                       |
| Utilizzo                            | riutilizzabile                               |
| Categoria di protezione antitaglio  | C  |
| Tipo di prodotto                    | Guanti antitaglio                            |

