

## Scaffale a campata lunga, elemento base, Profondità 400 mm, Altezza / larghezza ripiani: 3000/2250mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	990700 3000/2250
GTIN	4004514215222
Classe articolo	96P

### Descrizione

#### Esecuzione:

Telai profilati a T zincati. Con ripiani in lamiera di acciaio zincata MULTI<sup>plus</sup> 250. Ripiani d'appoggio regolabili con passo da 25 mm. Montaggio rapido grazie alla facilità di innesto dei correnti.

**Carico ripiano max.:** 400 kg. **Carico modulo:** con h 2000 mm 1200 kg, con h 2500 mm 1600 kg, con h 3000 mm 2000 kg.

#### Descrizione:

##### Dimensioni di montaggio:

**Elemento base:** lunghezza nominale + 60 mm

**Elemento aggiuntivo:** lunghezza nominale + 6 mm

**Profondità telaio totale:** profondità nominale + 36 mm

**Altezza correnti:** 65 mm

#### Uso:

Stoccaggio di merci ingombranti e voluminose. Sequenze di picking brevi grazie all'utilizzabilità da entrambi i lati.

#### Nota:

- **i ripiani vengono inseriti in modo segmentato a seconda della larghezza del ripiano stesso. Segmenti: 750 mm e 1000 mm.**
- **Fissaggio al pavimento e a muro non compresi nella fornitura. Fissaggio al pavimento adatto n. art. 990854.**

- **Gli scaffali a campata lunga WS 2000 sono compatibili con le scaffalature con ripiani n. art. 990500 – 990554, per le quali è possibile acquistare altre dimensioni e altri componenti. Saremo lieti di illustrarvi altre possibilità. Non esitate a contattarci.**
- **L'altezza del primo ripiano da terra (K) non deve superare i 600 mm. Al carico per campata ammissibile deve essere sottratta la differenza di altezza di questo ripiano.**
- **Per facilitare il trasporto, l'articolo viene fornito smontato. Montaggio escluso.**

## Descrizione tecnica

Montaggio a cura del cliente	sì
Materiale piano di appoggio	Lamiera d'acciaio, zincata
Dim. di montaggio elem. base larghezza	2310 mm
Scaffalatura	Elemento base
Laghezza ripiano	2250 mm
Larghezza	2310 mm
Numero ripiani	5
Profondità ripiano	400 mm
Altezza	3000 mm
Profondità	437 mm
Profondità degli scaffali	400 mm
Scaffale di larghezza	2250 mm
Altezza scaffale	3000 mm
Carico ripiano	400 kg
Carico massimo campo	1800 kg
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	400 kg
Spessore ripiano	40 mm
Altezza montante	65 mm
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Esecuzione di montaggio	Scaffalatura a innesto
Materiale	zincato
Attributo del nome del prodotto	Profondità 400 mm

Tipo di prodotto

Scaffale a campata lunga

---

**Accessori**

Ripiani in lamiera di acciaio zincato Profondità 400 mm

990800 400

Piedino di bloccaggio

990852