

uvex**Paio di guanti uvex C300 foam, Misure guanti da lavoro: 9**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094480 9
GTIN	4048612021835
Classe articolo	04W

Descrizione

Esecuzione:

uvex 300 Serie. Guanto leggero e innovativo con tecnologia Bamboo-TwinFlex®, che assicura una buona protezione antitaglio, un'elevata resistenza all'abrasione e una piacevole sensazione di comfort. La procedura uvex climazione garantisce un'elevata flessibilità e una piacevole temperatura delle mani, senza trascurare la sensibilità tattile. Standard Öko-Tex® 100 e privo di silicone.

C300 foam. Con rivestimento Soft-Grip-Foam per una presa sicura in ambienti di lavoro umidi.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Privo di siliconi	sì
EN 388 resistenza alla perforazione	2
Presa se sporchi d'olio	moderata

Materiale rivestimento	PU
EN 388 resistenza allo strappo	4
Traspirazione	buona
Sensibilità tattile	Ottima
Privi di DMF	sì
Protezione contro il calore	non disponibile
Presa da bagnati	moderata
Misure guanti da lavoro	9
Indossabilità	Ottima
EN 388 resistenza al taglio	3
EN 388 resistenza all'abrasione	4
Serie	uvex C300
Categoria di protezione	Categoria II
Tipo di guanto	Guanti multiuso
Caratteristiche guanti	Privi di silicone
Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	3X42C
Materiale supporto	Poliammide, HPPE, vetro, viscosa di bambù
Rivestimento	Nitril
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Universale
Colore	nero
Peso	14,9 g
Utilizzo	riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio	C
Tipo di prodotto	Guanti antitaglio

