

Scaffale a campata lunga, elemento aggiuntivo, Profondità 500 mm, Altezza / larghezza ripiani: 2000/2250mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	990755 2000/2250
GTIN	4004514200570
Classe articolo	96P

Descrizione

Esecuzione:

Telai profilati a T zincati. Con ripiani in pannelli truciolari da 19 mm. Ripiani regolabili con passo da 25 mm. Montaggio rapido grazie alla facilità di innesto dei correnti. **Carico ripiano** max.: 400 kg. **Carico modulo:** con h 2000 mm 1200 kg, con h 2500 mm 1600 kg, con h 3000 mm 2000 kg.

Descrizione:

Dimensioni di montaggio:

elemento base: lunghezza nominale + 60 mm

Elemento aggiuntivo: lunghezza nominale + 6 mm

Prof. telaio completa: profondità nominale + 37 mm

Altezza montanti: 65 mm

Nota:

- i ripiani vengono inseriti in modo segmentato a seconda della larghezza del ripiano stesso. Segmenti: 750 mm e 1000 mm.
- Fissaggio al pavimento e a muro non compresi nella fornitura. Fissaggio al pavimento adatto n. art. 990854.
- Gli scaffali a campata lunga WS 2000 sono compatibili con le scaffalature con ripiani n. art. 990500 – 990554, per le quali è possibile acquistare altre dimensioni e altri componenti. Saremo lieti di illustrarvi altre possibilità. Non esitate a contattarci.

- **L'altezza del primo ripiano da terra (K) non deve superare i 600 mm. Al carico per campata ammissibile deve essere sottratta la differenza di altezza di questo ripiano.**
- **Per facilitare il trasporto, l'articolo viene fornito smontato. Montaggio escluso.**

Descrizione tecnica

Numero ripiani	3
Materiale piano di appoggio	Pannello truciolare
Laghezza ripiano	2250 mm
Larghezza	2256 mm
Altezza	2000 mm
Montaggio a cura del cliente	sì
Scaffalatura	Elemento aggiuntivo
Profondità ripiano	500 mm
Dim. di montaggio elem. aggiuntivo larghezza	2256 mm
Profondità	537 mm
Profondità degli scaffali	500 mm
Scaffale di larghezza	2250 mm
Altezza scaffale	2000 mm
Carico ripiano	400 kg
Carico massimo campo	1200 kg
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno)	400 kg
Spessore inserti	19 mm
Altezza montante	65 mm
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Esecuzione di montaggio	Scaffalatura a innesto
Materiale	zincato
Attributo del nome del prodotto	Profondità 500 mm
Tipo di prodotto	Scaffale a campata lunga

Accessori

Ripiani in pannelli truciolari Profondità 500 mm

990820 500