

uvex**Paio di guanti uvex C300 foam, Misure guanti da lavoro: 10**

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 094480 10 |
| GTIN | 4048612021842 |
| Classe articolo | 04W |

Descrizione

Esecuzione:

uvex 300 Serie. Guanto leggero e innovativo con tecnologia Bamboo-TwinFlex®, che assicura una buona protezione antitaglio, un'elevata resistenza all'abrasione e una piacevole sensazione di comfort. La procedura uvex climazione garantisce un'elevata flessibilità e una piacevole temperatura delle mani, senza trascurare la sensibilità tattile. Standard Öko-Tex® 100 e privo di silicone.

C300 foam. Con rivestimento Soft-Grip-Foam per una presa sicura in ambienti di lavoro umidi.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Protezione contro il calore | non disponibile |
| Privo di siliconi | sì |
| EN 388 resistenza allo strappo | 4 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Materiale rivestimento | PU |
| Presa da bagnati | moderata |
| EN 388 resistenza alla perforazione | 2 |
| EN 388 resistenza al taglio | 3 |
| Presa se sporchi d'olio | moderata |
| EN 388 resistenza all'abrasione | 4 |
| Misure guanti da lavoro | 10 |
| Traspirazione | buona |
| Privi di DMF | sì |
| Sensibilità tattile | Ottima |
| Indossabilità | Ottima |
| Serie | uvex C300 |
| Tipo di guanto | Guanti multiuso |
| Categoria di protezione | Categoria II |
| Caratteristiche guanti | Privi di silicone |
| Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 |
| EN 388 | 3X42C |
| Materiale supporto | Poliammide, HPPE, vetro, viscosa di bambù |
| Rivestimento | Nitril |
| Variante del rivestimento | Palmo |
| Campo di applicazione | Universale |
| Colore | nero |
| Peso | 14,9 g |
| Utilizzo | riutilizzabile |
| Categoria di protezione antitaglio | C |
| Tipo di prodotto | Guanti antitaglio |

