

Scaffale a campata lunga, elemento base, Profondità 800 mm, Altezza / larghezza ripiani: 2500/2500mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|------------------|
| Numero d'ordine | 990730 2500/2500 |
| GTIN | 4004514215130 |
| Classe articolo | 96P |

Descrizione

Esecuzione:

Telai profilati a T zincati. Con ripiani in lamiera di acciaio zincata MULTI^{plus} 250. Ripiani d'appoggio regolabili con passo da 25 mm. Montaggio rapido grazie alla facilità di innesto dei correnti.

Carico ripiano max.: 400 kg. **Carico modulo:** con h 2000 mm 1200 kg, con h 2500 mm 1600 kg, con h 3000 mm 2000 kg.

Descrizione:

Dimensioni di montaggio:

Elemento base: lunghezza nominale + 60 mm

Elemento aggiuntivo: lunghezza nominale + 6 mm

Profondità telaio totale: profondità nominale + 36 mm

Altezza correnti: 65 mm

Uso:

Stoccaggio di merci ingombranti e voluminose. Sequenze di picking brevi grazie all'utilizzabilità da entrambi i lati.

Nota:

- **i ripiani vengono inseriti in modo segmentato a seconda della larghezza del ripiano stesso. Segmenti: 750 mm e 1000 mm.**
- **Fissaggio al pavimento e a muro non compresi nella fornitura. Fissaggio al pavimento adatto n. art. 990854.**

- **Gli scaffali a campata lunga WS 2000 sono compatibili con le scaffalature con ripiani n. art. 990500 – 990554, per le quali è possibile acquistare altre dimensioni e altri componenti. Saremo lieti di illustrarvi altre possibilità. Non esitate a contattarci.**
- **L'altezza del primo ripiano da terra (K) non deve superare i 600 mm. Al carico per campata ammissibile deve essere sottratta la differenza di altezza di questo ripiano.**
- **Per facilitare il trasporto, l'articolo viene fornito smontato. Montaggio escluso.**

Descrizione tecnica

| | |
|--|----------------------------|
| Profondità ripiano | 800 mm |
| Numero ripiani | 4 |
| Altezza | 2500 mm |
| Montaggio a cura del cliente | sì |
| Dim. di montaggio elem. base larghezza | 2560 mm |
| Larghezza ripiano | 2500 mm |
| Materiale piano di appoggio | Lamiera d'acciaio, zincata |
| Larghezza | 2560 mm |
| Scaffalatura | Elemento base |
| Profondità | 837 mm |
| Profondità degli scaffali | 800 mm |
| Scaffale di larghezza | 2500 mm |
| Altezza scaffale | 2500 mm |
| Carico ripiano | 400 kg |
| Carico massimo campo | 1600 kg |
| Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 400 kg |
| Spessore ripiano | 40 mm |
| Altezza montante | 65 mm |
| Regolazione dell'altezza con passo | 25 mm |
| Esecuzione di montaggio | Scaffalatura a innesto |
| Materiale | zincato |
| Attributo del nome del prodotto | Profondità 800 mm |

Tipo di prodotto

Scaffale a campata lunga

Accessori

Ripiani in lamiera di acciaio zincato Profondità 800 mm

990805 800

Piedino di bloccaggio

990852