



## Vaschetta a bocca di lupo, zincato, Modello: 2



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	963342 2
GTIN	4052939473826
Classe articolo	96H

### Descrizione

#### Esecuzione:

In lamiera di acciaio per sollecitazioni meccaniche elevate e notevole portata di impilaggio.

Grande stabilità grazie al bordo di impilaggio spianato.

Zincato a fuoco. **DIN EN ISO 1461.**

Altezza: 200 mm

Larghezza: 322 mm

Profondità: 515 mm

Larghezza interna: 298 mm

Profondità interna: 450 mm

Colore: zincata

### Descrizione tecnica

predisposizione per finestrella come divisorio per merce sfusa	no
Modello	2
Possibilità di iscrizione	con cartellino
Predisposizione per coperchio	sì
predisposizione per codice EAN sul lato posteriore	no
impilabile	sì

Larghezza	322 mm
Altezza	200 mm
predisposizione per finestrella	sì
Profondità	515 mm
Arresto nei cassettei	no
Colore	zincata
Materiale	Lamiera di acciaio
Larghezza interna	298 mm
Profondità interna	450 mm
Denominazione originale prodotto	Serie 14/7
Attributo del nome del prodotto	zincato
Colore	zincato
Tipo di prodotto	Vaschetta a bocca di lupo

---

## Accessori

Coperturazincata per vaschette a bocca di lupo di tipo 2	963346 2
Lastrina trasparente, apribile a ribalta per vaschette a bocca di lupo di tipo 2	963345 2