

**Vaschetta a bocca di lupo, zincato, Modello: 2Z****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	963342 2Z
GTIN	4052941160349
Classe articolo	96H

**Descrizione****Esecuzione:**

In lamiera di acciaio per sollecitazioni meccaniche elevate e notevole portata di impilaggio.

Grande stabilità grazie al bordo di impilaggio spianato.

Zincato a fuoco. **DIN EN ISO 1461.**

Altezza: 300 mm

Larghezza: 326 mm

Profondità: 540 mm

Larghezza interna: 298 mm

Profondità interna: 450 mm

Colore: zincata

**Descrizione tecnica**

Possibilità di iscrizione	con cartellino
Modello	2Z
impilabile	sì
Profondità	540 mm
predisposizione per finestrella come divisorio per merce sfusa	no

Larghezza	326 mm
Altezza	300 mm
predisposizione per finestrella	sì
Predisposizione per coperchio	sì
predisposizione per codice EAN sul lato posteriore	no
Arresto nei cassettei	no
Colore	zincata
Materiale	Lamiera di acciaio
Larghezza interna	298 mm
Profondità interna	450 mm
Denominazione originale prodotto	Serie 14/7
Attributo del nome del prodotto	zincato
Colore	zincato
Tipo di prodotto	Vaschetta a bocca di lupo