



Armadio di sicurezza Q-Pegasus modello 90, Larghezza: 1200mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	981015 1200
GTIN	2050001709820
Classe articolo	96G

Descrizione

Esecuzione:

Corpo dell'armadio in lamiera di acciaio con bloccaporta integrato (aprendo l'anta, la stessa rimane aperta), corpo interno con superficie chimicamente resistente.

- **Montaggio dei ripiani con passo da 32 mm.**
- **Vascodi raccolta a terra (conforme alla direttiva StawaR).**
- **Con scarico dell'aria (NW 75).**
- **Incluso bloccaporta.**
- **Chiusura con chiave a cilindro. Non compatibile con il sistema di chiusura Hoffmann.**
- **Con 4 dispositivi di aggiustaggio per la compensazione di irregolarità del pavimento.**

Con **AGT** (meccanismo porte ad accoppiamento asincrono), **TSA** (dispositivo automatico di chiusura delle porte) con segnale di allarme ottico e acustico di chiusura porte automatica. A 2 sportelli

Uso:

Stoccaggio a norma di sostanze pericolose infiammabili nei posti di lavoro.

Norma:

DIN EN 14470-1, Typgeprüft (Brandkammergetestet), **90 Minuten feuerbeständig (nach höchster Brandschutzstufe der TRGS 510 Anlage 3).**

Fornitura:

Armadio con 3 ripiani, inserto in lamiera forata e vasca di raccolta a terra, rivestimento in plastica, zoccolo, 1 libretto di assistenza.

Verniciatura:

Corpo dell'armadio in grigio antracite RAL 7016, sportelli in **blu elettrico RAL 5005**.

Nota:

A intervalli regolari (annualmente), gli armadi di sicurezza devono essere sottoposti a manutenzione da parte di una persona incaricata e ne deve essere verificata la funzionalità.

Descrizione tecnica

Volume vaschetta di raccolta a terra	33 l
Larghezza	1193 mm
Numero vaschette di raccolta a terra	1
Numero inserti in lamiera forata	1
Peso	458 kg
Larghezza utile	1050 mm
Altezza utile	1647 mm
Profondità	615 mm
Altezza	1953 mm
Portata ripiano	75 kg
Numero ripiani	3
Profondità utile	522 mm
Regolazione dell'altezza con passo	32 mm
Gamma colori	corpo RAL 7016, frontalini RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
Resistenza agli incendi	90 min
Tipo di prodotto	Armadio di sicurezza