

Vasca di raccolta per fusti da 60 l zincato con griglia in metallo, Numero di fusti×contenuto fusti (l): 2X60



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	981210 2X60
GTIN	4052462036123
Classe articolo	96U

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera di acciaio da 3 mm. Altezza piedini 100 mm. Con rete metallica zincata. Zincatura a caldo secondo EN ISO 1461.

Uso:

Per lo stoccaggio sicuro e il travaso di fusti da 60 l e di contenitori più piccoli. **Per liquidi infiammabili** delle categorie GHS 1 – 3, nonché **liquidi che contaminano l'acqua** delle categorie GHS 1 – 4.

Norma:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Nota:

Per i portafusti per fusti da 60 l, vedi n. art. 981490.

Descrizione tecnica

Peso	37 kg
Numero fusti	2
Capacità di raccolta	61 l
Larghezza	800 mm

Contenuto fusto	60 l
Capacità di magazzino fusti 60 litri	2
Profondità	500 mm
Altezza	290 mm
Carico sulla superficie	1000 kg/m ²
Spessore del materiale	3 mm
Materiale	zincato
Custodia	È consentito lo stoccaggio di sostanze corrosive
Custodia	È consentito lo stoccaggio di sostanze infiammabili
Custodia	È proibito lo stoccaggio di sostanze infiammabili
Custodia	Stoccaggio classe di pericolosità acqua 1-3
Tipo di prodotto	Vasca di raccolta