

**Armadio di sicurezza S-Classic modello 90, Larghezza: 1200mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	981025 1200
GTIN	2050001771957
Classe articolo	96G

**Descrizione****Esecuzione:**

Corpo dell'armadio in lamiera di acciaio con bloccaporta integrato (aprendo l'anta, la stessa rimane aperta), corpo interno con superficie chimicamente resistente.

- **Montaggio dei ripiani con passo da 32 mm.**
- **Vasci di raccolta a terra (conforme alla direttiva StawaR).**
- **Con scarico dell'aria (NW 75).**
- **Incluso bloccaporta.**
- **Chiusura con chiave a cilindro. Non compatibile con il sistema di chiusura Hoffmann.**
- **Con 4 dispositivi di aggiustaggio per la compensazione di irregolarità del pavimento.**

A 2 sportelli

**Uso:**

Stoccaggio a norma di sostanze pericolose infiammabili nei posti di lavoro.

**Norma:**

DIN EN 14470-1, Typgeprüft (Brandkammergetestet), **90 Minuten feuerbeständig (nach höchster Brandschutzstufe der TRGS 510 Anlage 3).**

**Fornitura:**

Armadio con 3 ripiani, inserto in lamiera forata e vasca di raccolta a terra, rivestimento in plastica, 1 libretto di assistenza.

**Verniciatura:**

Corpo dell'armadio e sportelli a scelta grigio chiaro RAL7035 o giallo oro RAL1004 **termoverniciato.**

**Nota:**

A intervalli regolari (annualmente), gli armadi di sicurezza devono essere sottoposti a manutenzione da parte di una persona incaricata e ne deve essere verificata la funzionalità.

## Descrizione tecnica

Larghezza	1196 mm
Altezza utile	1742 mm
Numero vaschette di raccolta a terra	1
Numero ripiani	3
Altezza	1968 mm
Numero inserti in lamiera forata	1
Larghezza utile	1050 mm
Peso	453 kg
Profondità utile	524 mm
Portata ripiano	75 kg
Volume vaschetta di raccolta a terra	33 l
Profondità	616 mm
Regolazione dell'altezza con passo	32 mm
Resistenza agli incendi	90 min
Tipo di prodotto	Armadio di sicurezza