



## Vaschetta a bocca di lupo, zincato, Modello: 4



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	963342 4
GTIN	4052939477886
Classe articolo	96H

### Descrizione

#### Esecuzione:

In lamiera di acciaio per sollecitazioni meccaniche elevate e notevole portata di impilaggio.

Grande stabilità grazie al bordo di impilaggio spianato.

Zincato a fuoco. **DIN EN ISO 1461.**

Altezza: 128 mm

Larghezza: 150 mm

Profondità: 235 mm

Larghezza interna: 138 mm

Profondità interna: 200 mm

Colore: zincata

### Descrizione tecnica

Predisposizione per coperchio	sì
predisposizione per codice EAN sul lato posteriore	no
Arresto nei cassetti	no
Possibilità di iscrizione	con cartellino
Profondità	235 mm
impilabile	sì

Larghezza	150 mm
Altezza	128 mm
Modello	4
predisposizione per finestrella come divisorio per merce sfusa	no
predisposizione per finestrella	sì
Colore	zincata
Materiale	Lamiera di acciaio
Larghezza interna	138 mm
Profondità interna	200 mm
Denominazione originale prodotto	Serie 14/7
Attributo del nome del prodotto	zincato
Colore	zincato
Tipo di prodotto	Vaschetta a bocca di lupo