

**Armadio di sicurezza Q-Classic modello 30, Larghezza: 600mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	981035 600
GTIN	4054923086395
Classe articolo	96G

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo dell'armadio in piastre speciali con rivestimento refrattario in resina melamminica; lato anteriore delle porte in lamiera di acciaio.

- **Montaggio dei ripiani con passo da 32 mm.**
- **Vasca di raccolta a terra (conforme alla direttiva StawaR).**
- **Con scarico dell'aria (NW 75).**
- **Chiusure con chiave a cilindro. Non compatibile con il sistema di chiusura Hoffmann.**

Con zoccolo inforcabile. A 1 anta

Uso:

Stoccaggio di piccolissime quantità di sostanze pericolose negli ambienti di lavoro.

Norma:

DIN EN 14470-1, Typgeprüft (Brandkammergetestet), **30 Minuten feuerbeständig (nach Brandschutzstufe der TRGS 510 Anlage 3).**

Fornitura:

Armadio con 3 ripiani, inserto in lamiera forata e vaschetta di raccolta a terra, rivestimento in plastica, 1 libretto di assistenza.

Verniciatura:

Corpo dell'armadio in grigio antracite RAL 7016, ante in **blu elettrico RAL 5005.**

Nota:

A intervalli regolari (annualmente), gli armadi di sicurezza devono essere sottoposti a manutenzione da parte di una persona incaricata e ne deve essere verificata la funzionalità.

Descrizione tecnica

Volume vaschetta di raccolta a terra	22 l
Portata ripiano	75 kg
Profondità	620 mm
Altezza	1947 mm
Profondità utile	519 mm
Peso	164 kg
Numero inserti in lamiera forata	1
Numero vaschette di raccolta a terra	1
Larghezza	564 mm
Numero ripiani	3
Larghezza utile	450 mm
Altezza utile	1626 mm
Regolazione dell'altezza con passo	32 mm
Gamma colori	corpo RAL 7016, frontalini RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
Resistenza agli incendi	30 min
Tipo di prodotto	Armadio di sicurezza