

## Scaffale a campata lunga, elemento aggiuntivo, Profondità 800 mm, Altezza / larghezza ripiani: 2500/2250mm



### Dati di ordinazione

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Numero d'ordine | 990775 2500/2250 |
| GTIN            | 4004514201232    |
| Classe articolo | 96P              |

### Descrizione

#### Esecuzione:

Telai profilati a T zincati. Con ripiani in pannelli truciolari da 19 mm. Ripiani regolabili con passo da 25 mm. Montaggio rapido grazie alla facilità di innesto dei correnti. **Carico ripiano** max.: 400 kg. **Carico modulo:** con h 2000 mm 1200 kg, con h 2500 mm 1600 kg, con h 3000 mm 2000 kg.

#### Descrizione:

#### Dimensioni di montaggio:

**elemento base:** lunghezza nominale + 60 mm

**Elemento aggiuntivo:** lunghezza nominale + 6 mm

**Prof. telaio completa:** profondità nominale + 37 mm

**Altezza montanti:** 65 mm

#### Nota:

- i ripiani vengono inseriti in modo segmentato a seconda della larghezza del ripiano stesso. Segmenti: 750 mm e 1000 mm.
- Fissaggio al pavimento e a muro non compresi nella fornitura. Fissaggio al pavimento adatto n. art. 990854.
- Gli scaffali a campata lunga WS 2000 sono compatibili con le scaffalature con ripiani n. art. 990500 – 990554, per le quali è possibile acquistare altre dimensioni e altri componenti. Saremo lieti di illustrarvi altre possibilità. Non esitate a contattarci.

- **L'altezza del primo ripiano da terra (K) non deve superare i 600 mm. Al carico per campata ammissibile deve essere sottratta la differenza di altezza di questo ripiano.**
- **Per facilitare il trasporto, l'articolo viene fornito smontato. Montaggio escluso.**

## Descrizione tecnica

|                                                                                                      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Numero ripiani                                                                                       | 4                        |
| Dim. di montaggio elem. aggiuntivo larghezza                                                         | 2256 mm                  |
| Montaggio a cura del cliente                                                                         | sì                       |
| Profondità ripiano                                                                                   | 800 mm                   |
| Larghezza ripiano                                                                                    | 2250 mm                  |
| Larghezza                                                                                            | 2256 mm                  |
| Altezza                                                                                              | 2500 mm                  |
| Materiale piano di appoggio                                                                          | Pannello truciolare      |
| Scaffalatura                                                                                         | Elemento aggiuntivo      |
| Profondità                                                                                           | 837 mm                   |
| Profondità degli scaffali                                                                            | 800 mm                   |
| Scaffale di larghezza                                                                                | 2250 mm                  |
| Altezza scaffale                                                                                     | 2500 mm                  |
| Carico ripiano                                                                                       | 400 kg                   |
| Carico massimo campo                                                                                 | 1600 kg                  |
| Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) | 400 kg                   |
| Spessore inserti                                                                                     | 19 mm                    |
| Altezza montante                                                                                     | 65 mm                    |
| Regolazione dell'altezza con passo                                                                   | 25 mm                    |
| Esecuzione di montaggio                                                                              | Scaffalatura a innesto   |
| Materiale                                                                                            | zincato                  |
| Attributo del nome del prodotto                                                                      | Profondità 800 mm        |
| Tipo di prodotto                                                                                     | Scaffale a campata lunga |

---

## Accessori

Ripiani in pannelli truciolari Profondità 800 mm

990820 800