



## Cassetta di trasporto impilabile verniciato, Modello: 2



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	963385 2
GTIN	4052939882369
Classe articolo	96H

### Descrizione

**Esecuzione:**

In lamiera di acciaio per carichi pesanti.

Elevata portata di impilaggio.

Grande stabilità grazie al bordo di impilaggio spianato.

Verniciatura grigio-blu.

Altezza: 200 mm

Larghezza: 321 mm

Profondità: 479 mm

Dimensione nominale largh.: 300 mm

Dimensione nominale prof.: 450 mm

### Descrizione tecnica

Materiale	Lamiera di acciaio
Bordo di impilaggio spianato su 4 lati	sì
Modello	2
Tipo di maniglia	Maniglia snodata
Profondità	479 mm
Larghezza	321 mm

Portata	120 kg
Colore	verniciato grigio-blu
Altezza	200 mm
Carico di impilaggio	1200 kg
Capacità	24,9 l
Dimensione nominale largh.	300 mm
Dimensione nominale prof.	450 mm
Denominazione originale prodotto	Serie 14/6
Tipo di prodotto	Cassetta di trasporto impilabile