



## Contentitore per stoccaggio e trasporto con pannelli fissi, Dimensione nominale prof.xlargh.: 800X500 mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	963521 800X500
GTIN	4052939502526
Classe articolo	96I

### Descrizione

#### Esecuzione:

In lamiera. Portata elevata grazie alle pareti profilate e al profilo angolare. Piedini rinforzati. Orecchie di impilaggio e di presa robuste, con occhielli per sollevamento. Altezza piedini 105 mm.

Pareti fisse.

#### Verniciatura:

Verde reseda RAL 6011.

Altezza: 670 mm

Larghezza: 550 mm

Profondità: 850 mm

Altezza di riempimento: 500 mm

Larghezza di inserimento: 600 mm

Profondità di inserimento: 410 mm

### Descrizione tecnica

idoneo al trasporto con gru	sì
impilabile	no

Esecuzione parete	parete fissa
possibilità di impilaggio misto di dimensioni diverse	no
Profondità	850 mm
Larghezza di inserimento	600 mm
Portata	800 kg
con sedi forche	no
Altezza	670 mm
Altezza di riempimento	500 mm
Larghezza	550 mm
Colore	verde reseda RAL 6011
Materiale	Lamiera di acciaio
Portata di impilaggio	4000 kg
Altezza forche abbassate	105 mm
Peso	32 kg
Bordo di impilaggio su 3 lati	no
Angoli di presa con occhielli per gru	sì
Profondità di inserimento	410 mm
Dimensione nominale largh.	500 mm
Dimensione nominale prof.	800 mm
Denominazione originale prodotto	Cassetta per trasporto impilabile E
Tipo di prodotto	Contenitore di trasporto e contenitore grande impilabile