

 SCHAER

Cassetta di trasporto impilabile zincata, Modello: 4



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	963386 4
GTIN	4052939617251
Classe articolo	96H

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera di acciaio per carichi pesanti.

Elevata portata di impilaggio.

Grande stabilità grazie al bordo di impilaggio spianato.

Zincato a fuoco. **DIN EN ISO 1461.**

Altezza: 130 mm

Larghezza: 150 mm

Profondità: 212 mm

Dimensione nominale largh.: 140 mm

Dimensione nominale prof.: 200 mm

Descrizione tecnica

Colore	zincatura a fuoco
Capacità	3,2 l
Larghezza	150 mm
Materiale	Lamiera di acciaio
Portata	8 kg

Modello	4
Bordo di impilaggio spianato su 4 lati	sì
Carico di impilaggio	120 kg
Profondità	212 mm
Altezza	130 mm
Dimensione nominale largh.	140 mm
Dimensione nominale prof.	200 mm
Denominazione originale prodotto	Serie 14/6
Tipo di prodotto	Cassetta di trasporto impilabile