



Contenitore per stoccaggio e trasporto con ribalta, Dimensione nominale prof.xlargh.: 800X500 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	963523 800X500
GTIN	4052941124501
Classe articolo	96l

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera. Portata elevata grazie alle pareti profilate e al profilo angolare. Piedini rinforzati. Orecchie di impilaggio e di presa robuste, con occhielli per sollevamento. Altezza piedini 105 mm.

Con ribalta.

Verniciatura:

Verde reseda RAL 6011.

Altezza: 670 mm

Larghezza: 550 mm

Profondità: 850 mm

Altezza di riempimento: 500 mm

Larghezza di inserimento: 600 mm

Profondità di inserimento: 410 mm

Descrizione tecnica

Profondità di inserimento	410 mm
possibilità di impilaggio misto di dimensioni diverse	no

Larghezza	550 mm
Portata	800 kg
Altezza di riempimento	500 mm
impilabile	no
Altezza forche abbassate	105 mm
Materiale	Lamiera di acciaio
Altezza	670 mm
Portata di impilaggio	3200 kg
Larghezza di inserimento	600 mm
Peso	32 kg
con sedi forche	no
Bordo di impilaggio su 3 lati	no
Angoli di presa con occhielli per gru	sì
Colore	verde reseda RAL 6011
idoneo al trasporto con gru	sì
Profondità	850 mm
Esecuzione parete	con ribalta
Dimensione nominale largh.	500 mm
Dimensione nominale prof.	800 mm
Denominazione originale prodotto	Cassetta per trasporto impilabile E
Tipo di prodotto	Contenitore di trasporto e contenitore grande impilabile