



## Cassetta di trasporto impilabile zincata, Modello: 3



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	963386 3
GTIN	4052939494883
Classe articolo	96H

### Descrizione

#### Esecuzione:

In lamiera di acciaio per carichi pesanti.

Elevata portata di impilaggio.

Grande stabilità grazie al bordo di impilaggio spianato.

Zincato a fuoco. **DIN EN ISO 1461.**

Altezza: 150 mm

Larghezza: 213 mm

Profondità: 327 mm

Dimensione nominale largh.: 200 mm

Dimensione nominale prof.: 300 mm

### Descrizione tecnica

Larghezza	213 mm
Colore	zincatura a fuoco
Altezza	150 mm
Carico di impilaggio	1000 kg
Materiale	Lamiera di acciaio
Capacità	8 l

Tipo di maniglia	Maniglia snodata
Portata	60 kg
Profondità	327 mm
Modello	3
Bordo di impilaggio spianato su 4 lati	sì
Dimensione nominale largh.	200 mm
Dimensione nominale prof.	300 mm
Denominazione originale prodotto	Serie 14/6
Tipo di prodotto	Cassetta di trasporto impilabile