

**Contenitore per stoccaggio e trasporto con ribalta, Dimensione nominale prof.xlargh.: 1000X800 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	963523 1000X800
GTIN	4052939501369
Classe articolo	96l

**Descrizione****Esecuzione:**

In lamiera. Portata elevata grazie alle pareti profilate e al profilo angolare. Piedini rinforzati. Orecchie di impilaggio e di presa robuste, con occhielli per sollevamento. Altezza piedini 105 mm.

Con ribalta.

**Verniciatura:**

Verde reseda RAL 6011.

Altezza: 670 mm

Larghezza: 850 mm

Profondità: 1050 mm

Altezza di riempimento: 500 mm

Larghezza di inserimento: 800 mm

Profondità di inserimento: 700 mm

**Descrizione tecnica**

Portata di impilaggio	7500 kg
con sedi forche	no

Peso	60 kg
Larghezza	850 mm
Materiale	Lamiera di acciaio
Esecuzione parete	con ribalta
Altezza forche abbassate	105 mm
Altezza di riempimento	500 mm
Profondità	1050 mm
Bordo di impilaggio su 3 lati	no
Colore	verde reseda RAL 6011
Portata	1500 kg
Angoli di presa con occhielli per gru	sì
possibilità di impilaggio misto di dimensioni diverse	no
impilabile	no
idoneo al trasporto con gru	sì
Altezza	670 mm
Profondità di inserimento	700 mm
Larghezza di inserimento	800 mm
Dimensione nominale largh.	800 mm
Dimensione nominale prof.	1000 mm
Denominazione originale prodotto	Cassetta per trasporto impilabile E
Tipo di prodotto	Contenitore di trasporto e contenitore grande impilabile