



Cassetta di trasporto impilabile zincata, Modello: 2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	963386 2
GTIN	4052939494814
Classe articolo	96H

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera di acciaio per carichi pesanti.

Elevata portata di impilaggio.

Grande stabilità grazie al bordo di impilaggio spianato.

Zincato a fuoco. **DIN EN ISO 1461.**

Altezza: 200 mm

Larghezza: 321 mm

Profondità: 479 mm

Dimensione nominale largh.: 300 mm

Dimensione nominale prof.: 450 mm

Descrizione tecnica

Tipo di maniglia	Maniglia snodata
Carico di impilaggio	1200 kg
Materiale	Lamiera di acciaio
Capacità	24,9 l
Profondità	479 mm
Colore	zincatura a fuoco

Modello	2
Larghezza	321 mm
Altezza	200 mm
Portata	120 kg
Bordo di impilaggio spianato su 4 lati	sì
Dimensione nominale largh.	300 mm
Dimensione nominale prof.	450 mm
Denominazione originale prodotto	Serie 14/6
Tipo di prodotto	Cassetta di trasporto impilabile