



Cassetta di trasporto impilabile zincata, Modello: 2Z



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	963386 2Z
GTIN	4052941202711
Classe articolo	96H

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera di acciaio per carichi pesanti.

Elevata portata di impilaggio.

Grande stabilità grazie al bordo di impilaggio spianato.

Zincato a fuoco. **DIN EN ISO 1461.**

Altezza: 300 mm

Larghezza: 321 mm

Profondità: 477 mm

Dimensione nominale largh.: 300 mm

Dimensione nominale prof.: 450 mm

Descrizione tecnica

Altezza	300 mm
Carico di impilaggio	1200 kg
Larghezza	321 mm
Tipo di maniglia	Maniglia snodata
Portata	150 kg

Bordo di impilaggio spianato su 4 lati	sì
Colore	zincatura a fuoco
Modello	2Z
Capacità	38,4 l
Profondità	477 mm
Materiale	Lamiera di acciaio
Dimensione nominale largh.	300 mm
Dimensione nominale prof.	450 mm
Denominazione originale prodotto	Serie 14/6
Tipo di prodotto	Cassetta di trasporto impilabile