



## Cassetta di trasporto impilabile zincata, Modello: 1



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	963386 1
GTIN	4052939493718
Classe articolo	96H

### Descrizione

#### Esecuzione:

In lamiera di acciaio per carichi pesanti.

Elevata portata di impilaggio.

Grande stabilità grazie al bordo di impilaggio spianato.

Zincato a fuoco. **DIN EN ISO 1461.**

Altezza: 296 mm

Larghezza: 480 mm

Profondità: 660 mm

Dimensione nominale largh.: 450 mm

Dimensione nominale prof.: 630 mm

### Descrizione tecnica

Larghezza	480 mm
Capacità	79 l
Profondità	660 mm
Materiale	Lamiera di acciaio
Carico di impilaggio	2500 kg
Tipo di maniglia	Maniglia snodata

Colore	zincatura a fuoco
Altezza	296 mm
Modello	1
Bordo di impilaggio spianato su 4 lati	sì
Portata	250 kg
Dimensione nominale largh.	450 mm
Dimensione nominale prof.	630 mm
Denominazione originale prodotto	Serie 14/6
Tipo di prodotto	Cassetta di trasporto impilabile

---

## Accessori

Coperchio antipolverezincata Per modello cassetta di trasporto impilabile 1

963389 1