

 SCHAFFER

Contenitore per stoccaggio con bocca di prelievo, Dimensione nominale prof.xlargh.: 1200X800 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	963529 1200X800
GTIN	4052939488240
Classe articolo	96l

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera. Portata elevata grazie alle pareti compatte con cornice angolare. Piedini rinforzati. Bordo di impilaggio su tre lati (numero massimo di unità impilabili: 6). Altezza piedini 100 mm. Bordo di impilaggio su tre lati (numero massimo di unità impilabili: 6). Altezza piedini 100 mm.

Verniciatura:

Verde reseda RAL 6011.
 Altezza: 610 mm
 Larghezza: 820 mm
 Profondità: 1210 mm
 Larghezza di inserimento: 800 mm
 Profondità di inserimento: 720 mm
 Portata: 1000 kg

Descrizione tecnica

Esecuzione parete	con apertura di prelievo
Profondità	1210 mm
impilabile	sì
Colore	verde reseda RAL 6011
Angoli di presa con occhielli per gru	no

Peso	55 kg
con sedi forche	no
idoneo al trasporto con gru	no
Materiale	Lamiera di acciaio
Larghezza	820 mm
Larghezza di inserimento	800 mm
Altezza forche abbassate	100 mm
Portata di impilaggio	5000 kg
Profondità di inserimento	720 mm
Bordo di impilaggio su 3 lati	sì
Altezza	610 mm
possibilità di impilaggio misto di dimensioni diverse	sì
Portata	1000 kg
Dimensione nominale largh.	800 mm
Dimensione nominale prof.	1200 mm
Tipo di prodotto	Contenitore di trasporto e contenitore grande impilabile