



**Vasca di raccolta per IBC da 1000 litri con superficie di appoggio in PE,
Numero di IBC×IBC Contenuto (l): 1X1000**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	981445 1X1000
GTIN	4250101106743
Classe articolo	96V

Descrizione

Esecuzione:

In polietilene (PE) – leggeri, resistenti alle intemperie, robusti.

Uso:

Per lo stoccaggio sicuro di contenitori **IBC** (Intermediate Bulk-Container) e **KTC** (Kubische Tank-Container). **Per lo stoccaggio di liquidi idroinquinanti delle categorie GHS 1 – 4.** Particolarmente **resistenti agli acidi, alle soluzioni alcaline** e agli oli. A seconda del peso proprio dell'IBC/del KTC, indicati per liquidi con un peso specifico massimo di 1800 kg/m³.

Non è consentito lo stoccaggio di sostanze infiammabili (vale in Germania).

Norma:

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin und Übereinstimmungserklärung (ÜHP).

Custodia: Stoccaggio classe di pericolosità acqua 1-3

Capacità di raccolta: 1000 l

Altezza: 970 mm

Larghezza: 1430 mm

Profondità: 1430 mm

Portata per ogni postazione di appoggio: 2000 kg

Peso: 96 kg

Descrizione tecnica

Larghezza	1430 mm
Capacità di raccolta	1000 l
Profondità	1430 mm
Portata per ogni postazione di appoggio	2000 kg
Altezza	970 mm
Peso	96 kg
Contenuto IBC	1000 l
Custodia	È consentito lo stoccaggio di sostanze nocive per l'ambiente
Custodia	È consentito lo stoccaggio di sostanze corrosive
Custodia	È vietato lo stoccaggio di sostanze infiammabili
Custodia	Stoccaggio classe di pericolosità acqua 1-3
Tipo di prodotto	Vasca di raccolta