

Vasca di raccolta per fusti da 200 l verniciata, con griglia in metallo, Numero di fusti x contenuto fusti (l) / Modello: 3X200/L



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	981285 3X200/L
GTIN	2050001937582
Classe articolo	96U

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera da 3 mm. Altezza piedini 100 mm.
Con griglia metallica zincata.

Uso:

Per lo stoccaggio sicuro e il travaso di fusti da 200 l e di contenitori più piccoli. **Per liquidi infiammabili** delle categorie GHS 1 – 3, nonché **liquidi che contaminano l'acqua** delle categorie GHS 1 – 4.

Norma:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Verniciatura:

Di serie in blu luce RAL 5012.

Nota:

Per i portafusti per fusti da 200 l, vedi n. art. 981480 e n. art. 981490.

Descrizione tecnica

Larghezza	1800 mm
Numero fusti	3

Contenuto fusto	200 l
Profondità	800 mm
Stoccaggio dei fusti in fila	sì
Peso	86 kg
Capacità di raccolta	202 l
Altezza	275 mm
Capacità di magazzino fusti 200 litri	3
Carico sulla superficie	1000 kg/m ²
Spessore del materiale	3 mm
Gamma colori	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Custodia	È consentito lo stoccaggio di sostanze infiammabili
Custodia	È vietato lo stoccaggio di sostanze corrosive
Custodia	È consentito lo stoccaggio di sostanze nocive per l'ambiente
Custodia	Stoccaggio classe di pericolosità acqua 1-3
Tipo di prodotto	Vasca di raccolta