

*asecos***Vasca di raccolta per fusti da 60 l con griglia metallica in PE, Numero di fusti×contenuto fusti (l) / Modello: 2X60****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	981370 2X60
GTIN	4250101102240
Classe articolo	96V

Descrizione**Esecuzione:**

In polietilene (PE) – leggeri, resistenti alle intemperie, robusti. Versione conica: la superficie di appoggio sulla griglia metallica è maggiore rispetto a quella sul fondo della vasca. Utilizzando una griglia metallica è possibile stoccare anche 2 fusti.

Uso:

Senza piedini – per l'appoggio diretto su pavimento o su europallet. Dim. tipo F: con 4 piedini (altezza piedini 100 mm) – per il trasporto all'interno dell'azienda con carrelli elevatori.

Non è consentito lo stoccaggio di sostanze infiammabili (vale per la Germania).

Norma:

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin und Übereinstimmungserklärung (ÜHP).

Nota:

Per i portafusti per fusti da 60 l, vedi n. art. 981490.

Descrizione tecnica

Capacità di raccolta	60 l
Altezza	235 mm

Contenuto fusto	60 l
Larghezza	725 mm
Profondità	525 mm
Numero fusti	2
Portata	150 kg
Custodia	È consentito lo stoccaggio di sostanze nocive per l'ambiente
Custodia	È consentito lo stoccaggio di sostanze corrosive
Custodia	È vietato lo stoccaggio di sostanze infiammabili
Custodia	Stoccaggio classe di pericolosità acqua 1-3
Tipo di prodotto	Vasca di raccolta