



## Vasca di raccolta per IBC da 1000 litri con superficie di appoggio in PE, Numero di IBC×IBC Contenuto (l): 2X1000



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	981445 2X1000
GTIN	4250101106774
Classe articolo	96V

### Descrizione

#### Esecuzione:

In polietilene (PE) – leggeri, resistenti alle intemperie, robusti.

#### Uso:

Per lo stoccaggio sicuro di contenitori **IBC** (Intermediate Bulk-Container) e **KTC** (Kubische Tank-Container). **Per lo stoccaggio di liquidi idroinquinanti delle categorie GHS 1 – 4.** Particolarmente **resistenti agli acidi, alle soluzioni alcaline** e agli oli. A seconda del peso proprio dell'IBC/del KTC, indicati per liquidi con un peso specifico massimo di 1800 kg/m<sup>3</sup>.

**Non è consentito lo stoccaggio di sostanze infiammabili** (vale in Germania).

#### Norma:

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin und Übereinstimmungserklärung (ÜHP).

Custodia: Stoccaggio classe di pericolosità acqua 1-3

Capacità di raccolta: 1000 l

Altezza: 720 mm

Larghezza: 2280 mm

Profondità: 1430 mm

Portata per ogni postazione di appoggio: 2000 kg

Peso: 141 kg

### Descrizione tecnica

Portata per ogni postazione di appoggio	2000 kg
Contenuto IBC	1000 l
Profondità	1430 mm
Capacità di raccolta	1000 l
Altezza	720 mm
Larghezza	2280 mm
Peso	141 kg
Custodia	È consentito lo stoccaggio di sostanze nocive per l'ambiente
Custodia	È consentito lo stoccaggio di sostanze corrosive
Custodia	È vietato lo stoccaggio di sostanze infiammabili
Custodia	Stoccaggio classe di pericolosità acqua 1-3
Tipo di prodotto	Vasca di raccolta