

Vasca di raccolta per fusti da 200 l zincata, mobile, Numero di fusti×contenuto fusti (l): 2X200



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	981260 2X200
GTIN	2050002050594
Classe articolo	96U

Descrizione

Esecuzione:

Con cad. 2 ruote fisse e piroettanti in poliammide (Ø 180 mm). 1 ruota piroettante con dispositivo di bloccaggio. Con maniglia e griglia metallica zincata. **Con dispositivo di tenuta con cinghia.**

Zincatura a caldo secondo EN ISO 1461.

Uso:

Per il trasporto sicuro all'interno dell'azienda di fusti da 200 l. **Per liquidi infiammabili** delle categorie GHS 1-3, nonché **liquidi che contaminano l'acqua** delle categorie GHS 1-4.

Norma:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Nota:

Portafusti e supporti a rulli per fusti da 200 litri vedi n. art. 981480 – 981485.

Custodia: È consentito lo stoccaggio di sostanze infiammabili

Capacità di raccolta: 211 l

Altezza appoggio: 515 mm

Larghezza: 1200 mm

Profondità: 800 mm

Capacità di magazzino fusti 200 litri: 2

Carico sulla superficie: 1000 kg/m²

Descrizione tecnica

Peso	85 kg
Profondità	800 mm
Numero fusti	2
Contenuto fusto	200 l
Larghezza	1200 mm
Capacità di magazzino fusti 200 litri	2
Capacità di raccolta	211 l
Dispositivo di tenuta con cinghia	1× per 2 fusti
Altezza appoggio	515 mm
Carico sulla superficie	1000 kg/m ²
Spessore del materiale	3 mm
Materiale	zincato
Custodia	È consentito lo stoccaggio di sostanze nocive per l'ambiente
Custodia	Stoccaggio classe di pericolosità acqua 1-3
Custodia	È proibito lo stoccaggio di sostanze corrosive
Custodia	È consentito lo stoccaggio di sostanze infiammabili
Tipo di prodotto	Vasca di raccolta