



Vasca di raccolta per IBC da 1000 litri con griglia metallica, zincata, Numero di IBC×IBC Contenuto (l): 2X1000



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	981460 2X1000
GTIN	4250101100734
Classe articolo	96V

Descrizione

Esecuzione:

In polietilene (PE) – leggeri, resistenti alle intemperie, robusti.

Uso:

Per lo stoccaggio sicuro di contenitori **IBC** (Intermediate Bulk-Container) e **KTC** (Kubische Tank-Container). **Per lo stoccaggio di liquidi idroinquinanti delle categorie GHS 1 – 4.** Particolarmente **resistenti agli acidi, alle soluzioni alcaline** e agli oli. A seconda del peso proprio dell'IBC/del KTC, indicati per liquidi con un peso specifico massimo di 1800 kg/m³.

Non è consentito lo stoccaggio di sostanze infiammabili.

Norma:

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin und Übereinstimmungserklärung (ÜHP).

Descrizione tecnica

Capacità di raccolta	1000 l
Portata	4000 kg
Altezza	580 mm
Larghezza	2530 mm
Contenuto IBC	1000 l

Profondità	1320 mm
Custodia	È consentito lo stoccaggio di sostanze corrosive
Custodia	E' proibito lo stoccaggio di sostanze infiammabili
Custodia	È consentito lo stoccaggio di sostanze nocive per l'ambiente
Custodia	Stoccaggio classe di pericolosità acqua 1-3
Tipo di prodotto	Vasca di raccolta