



Vasca di raccolta per IBC da 1000 litri con griglia metallica in PE, Numero di IBC×IBC Contenuto (l): 2X1000



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 981465 2X1000 |
| GTIN | 4250101100543 |
| Classe articolo | 96V |

Descrizione

Esecuzione:

In polietilene (PE) – leggeri, resistenti alle intemperie, robusti.

Uso:

Per lo stoccaggio sicuro di contenitori **IBC** (Intermediate Bulk-Container) e **KTC** (Kubische Tank-Container). **Per lo stoccaggio di liquidi idroinquinanti delle categorie GHS 1 – 4.** Particolarmente **resistenti agli acidi, alle soluzioni alcaline** e agli oli. A seconda del peso proprio dell'IBC/del KTC, indicati per liquidi con un peso specifico massimo di 1800 kg/m³.

Non è consentito lo stoccaggio di sostanze infiammabili.

Norma:

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin und Übereinstimmungserklärung (ÜHP).

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------|---------|
| Profondità | 1320 mm |
| Altezza | 610 mm |
| Portata | 4000 kg |
| Contenuto IBC | 1000 l |
| Capacità di raccolta | 1000 l |

| | |
|------------------|--|
| Larghezza | 2530 mm |
| Custodia | È consentito lo stoccaggio di sostanze nocive per l'ambiente |
| Custodia | È consentito lo stoccaggio di sostanze corrosive |
| Custodia | È vietato lo stoccaggio di sostanze infiammabili |
| Custodia | Stoccaggio classe di pericolosità acqua 1-3 |
| Tipo di prodotto | Vasca di raccolta |