

## Vasca di raccolta per IBC da 1000 litri zincata, Numero di IBC×IBC Contenuto (I): 1X1000



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 981300 1X1000 |
| GTIN            | 4052462000292 |
| Classe articolo | 96U           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

In lamiera da 3 mm. Altezza piedini 100 mm.  
Con griglia metallica zincata.  
Zincatura a caldo secondo EN ISO 1461.

#### Uso:

Per lo stoccaggio sicuro di contenitori **IBC** (Intermediate Bulk-Container) e **KTC** (Kubische Tank-Container). **Per liquidi infiammabili** delle categorie GHS 1 – 3, nonché **liquidi che contaminano l'acqua** delle categorie GHS 1 – 4.

#### Norma:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

### Descrizione tecnica

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Peso laccato                  | 180 kg |
| Capacità di magazzino IBC/KTC | 1      |
| Altezza                       | 630 mm |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Profondità              | 1460 mm  |
| Capacità di raccolta    | 1000 l   |
| Numero IBC              | 1  |
| Larghezza               | 1460 mm  |
| Peso zincato            | 194 kg   |
| Carico sulla superficie | 1000 kg/m <sup>2</sup>                                       |
| Spessore del materiale  | 3 mm   |
| Materiale               | zincato  |
| Custodia                | È consentito lo stoccaggio di sostanze infiammabili          |
| Custodia                | È vietato lo stoccaggio di sostanze corrosive                |
| Custodia                | È consentito lo stoccaggio di sostanze nocive per l'ambiente |
| Custodia                | Stoccaggio classe di pericolosità acqua 1-3                  |
| Tipo di prodotto        | Vasca di raccolta  |