

Vasca di raccolta per IBC da 1000 litri zincata, Numero di IBC×IBC Contenuto (I): 2X1000



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	981300 2X1000
GTIN	4052462000599
Classe articolo	96U

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera da 3 mm. Altezza piedini 100 mm.

Con griglia metallica zincata.

Zincatura a caldo secondo EN ISO 1461.

Uso:

Per lo stoccaggio sicuro di contenitori **IBC** (Intermediate Bulk-Container) e **KTC** (Kubische Tank-Container). **Per liquidi infiammabili** delle categorie GHS 1 – 3, nonché **liquidi che contaminano l'acqua** delle categorie GHS 1 – 4.

Norma:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Custodia: Stoccaggio classe di pericolosità acqua 1-3

Capacità di raccolta: 1000 l

Altezza: 435 mm

Larghezza: 2650 mm

Profondità: 1300 mm

Capacità di magazzino IBC/KTC: 2

Carico sulla superficie: 1000 kg/m²

Descrizione tecnica

Larghezza	2650 mm
Capacità di raccolta	1000 l
Peso zincato	239 kg

Numero IBC	2
Peso laccato	226 kg
Altezza	435 mm
Profondità	1300 mm
Capacità di magazzino IBC/KTC	2
Carico sulla superficie	1000 kg/m ²
Spessore del materiale	3 mm
Materiale	zincato
Custodia	È consentito lo stoccaggio di sostanze infiammabili
Custodia	È vietato lo stoccaggio di sostanze corrosive
Custodia	È consentito lo stoccaggio di sostanze nocive per l'ambiente
Custodia	Stoccaggio classe di pericolosità acqua 1-3
Tipo di prodotto	Vasca di raccolta