

Vasca di raccolta per fusti da 60 l verniciata, con griglia in metallo, Numero di fusti x contenuto fusti (l): 6X60



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	981215 6X60
GTIN	2050001937537
Classe articolo	96U

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera di acciaio da 3 mm. Altezza piedini 100 mm. Con griglia metallica zincata.

Uso:

Per lo stoccaggio sicuro e il travaso di fusti da 60 l e di contenitori più piccoli. **Per liquidi infiammabili** delle categorie GHS 1 – 3, nonché **liquidi che contaminano l'acqua** delle categorie GHS 1 – 4.

Norma:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Verniciatura:

Di serie in blu luce RAL 5012.

Nota:

Per i portafusti per fusti da 60 l, vedi n. art. 981490.

Descrizione tecnica

Peso	58 kg
Capacità di magazzino fusti 60 litri	6
Contenuto fusto	60 l

Profondità	800 mm
Numero fusti	6
Capacità di raccolta	74 l
Altezza	205 mm
Larghezza	1300 mm
Carico sulla superficie	1000 kg/m ²
Spessore del materiale	3 mm
Gamma colori	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Custodia	È consentito lo stoccaggio di sostanze nocive per l'ambiente
Custodia	È consentito lo stoccaggio di sostanze infiammabili
Custodia	È vietato lo stoccaggio di sostanze corrosive
Custodia	Stoccaggio classe di pericolosità acqua 1-3
Tipo di prodotto	Vasca di raccolta