

## Vasca di raccolta per fusti da 200 l zincato con griglia di metallo, Numero di fusti×contenuto fusti (l): 4X200



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	981235 4X200
GTIN	4052462022577
Classe articolo	96U

### Descrizione

#### Esecuzione:

Altezza forche abbassate 100 mm per il trasporto con carrelli elevatori a forche. Zincatura a caldo secondo EN ISO 1461.

Con griglia metallica zincata.

#### Uso:

Per lo stoccaggio sicuro e il travaso di fusti da 200 l e di contenitori più piccoli. **Per liquidi infiammabili** delle categorie GHS 1 – 3, nonché **liquidi che contaminano l'acqua** delle categorie GHS 1 – 4.

#### Norma:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

#### Nota:

Per i portafusti per fusti da 200 l, vedi n. art. 981480 e n. art. 981490.

### Descrizione tecnica

Numero fusti	4
Contenuto fusto	200 l

Profondità	1200 mm
Peso	91 kg
Capacità di raccolta	216 l
Altezza	290 mm
Larghezza	1200 mm
Capacità di magazzino fusti 200 litri	4
Carico sulla superficie	1000 kg/m <sup>2</sup>
Spessore del materiale	3 mm
Materiale	zincato
Custodia	È consentito lo stoccaggio di sostanze nocive per l'ambiente
Custodia	È proibito lo stoccaggio di sostanze infiammabili
Custodia	È consentito lo stoccaggio di sostanze infiammabili
Custodia	Stoccaggio classe di pericolosità acqua 1-3
Tipo di prodotto	Vasca di raccolta