

Vasca di raccolta per fusti da 200 l verniciata, con griglia in metallo, Numero di fusti x contenuto fusti (l) / Modello: 1X200



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	981285 1X200
GTIN	2050001937568
Classe articolo	96U

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera da 3 mm. Altezza piedini 100 mm.
Con griglia metallica zincata.

Uso:

Per lo stoccaggio sicuro e il travaso di fusti da 200 l e di contenitori più piccoli. **Per liquidi infiammabili** delle categorie GHS 1 – 3, nonché **liquidi che contaminano l'acqua** delle categorie GHS 1 – 4.

Norma:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Verniciatura:

Di serie in blu luce RAL 5012.

Nota:

Per i portafusti per fusti da 200 l, vedi n. art. 981480 e n. art. 981490.

Descrizione tecnica

Peso	57 kg
Capacità di raccolta	203 l
Profondità	800 mm

Larghezza	800 mm
Altezza	460 mm
Capacità di magazzino fusti 200 litri	1
Numero fusti	1
Contenuto fusto	200 l
Carico sulla superficie	1000 kg/m ²
Spessore del materiale	3 mm
Gamma colori	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Custodia	È consentito lo stoccaggio di sostanze infiammabili
Custodia	È vietato lo stoccaggio di sostanze corrosive
Custodia	È consentito lo stoccaggio di sostanze nocive per l'ambiente
Custodia	Stoccaggio classe di pericolosità acqua 1-3
Tipo di prodotto	Vasca di raccolta