

Scaffale a campata lunga, elemento base, Profondità 773 mm, Altezza / larghezza ripiani: 3048/1841mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	990870 3048/1841
GTIN	4004514224866
Classe articolo	96P

Descrizione

Esecuzione:

Con pannelli truciolari da 16 mm. Piani d'appoggio regolabili con passo da 38 mm. Montaggio rapido interamente a innesto tramite foro chiave dei profili e senza viti. **Carico ripiano** max.: fino a 720 kg; **carico modulo** max.: fino a 3200 kg.

Descrizione:

Ingombro in pianta:

Elemento base: Dimensione nominale = Dimensione esterna mm

Profondità telaio complessiva: dimensione nominale = dimensione esterna mm

Uso:

Stoccaggio di merci ingombranti e voluminose. Possibilità di carico e prelievo da entrambi i lati della merce immagazzinata. Uso e montaggio particolarmente facili.

Verniciatura:

Spalla simile a RAL 5017 blu traffico, correnti simili a RAL 2004 arancio puro, termoverniciati.

Nota:

- **Fornitura solo come elemento base, non come elemento aggiuntivo. All'occorrenza è possibile formare un piano di scaffali collegando saldamente l'un l'altro 2 o più elementi base mediante giunti (in dotazione).**
- **L'altezza K del primo ripiano da terra non deve superare i 100 mm. Al carico per campata ammissibile deve essere sottratta la differenza di altezza di questoripiano.**
- **Elementi di fissaggio al pavimento e al muro non compresi nella fornitura.**
- **La merce viene fornita smontata per ottimizzare il trasporto. Montaggio escluso.**

Descrizione tecnica

Materiale piano di appoggio	Pannello truciolare
Larghezza ripiano	1841 mm
Montaggio a cura del cliente	sì
Larghezza ripiano = Dimensione montaggio	1841 mm
Larghezza	1841 mm
Profondità ripiano	773 mm
Carico ripiano	720 kg
Numero di piani di appoggio con pannelli truciolari	4
Scaffalatura	Elemento base
Altezza	3048 mm
Profondità	773 mm
Profondità degli scaffali	773 mm
Scaffale di larghezza	1841 mm
Altezza scaffale	3048 mm
Spessore inserti	16 mm
Regolazione dell'altezza con passo	38 mm
Esecuzione di montaggio	Scaffalatura a innesto
Gamma colori	RAL 5010, 2004
Attributo del nome del prodotto	Profondità 773 mm
Tipo di prodotto	Scaffale a campata lunga