

Scaffale a campata lunga, elemento base, Profondità 621 mm, Altezza / larghezza ripiani: 1981/2450mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	990865 1981/2450
GTIN	4004514224613
Classe articolo	96P

Descrizione

Esecuzione:

Con pannelli truciolari da 16 mm. Piani d'appoggio regolabili con passo da 38 mm. Montaggio rapido interamente a innesto tramite foro chiave dei profili e senza viti. **Carico ripiano** max.: fino a 720 kg; **carico modulo** max.: fino a 3200 kg.

Descrizione:

Ingombro in pianta:

Elemento base: Dimensione nominale = Dimensione esterna mm

Profondità telaio complessiva: dimensione nominale = dimensione esterna mm

Uso:

Stoccaggio di merci ingombranti e voluminose. Possibilità di carico e prelievo da entrambi i lati della merce immagazzinata. Uso e montaggio particolarmente facili.

Verniciatura:

Spalla simile a RAL 5017 blu traffico, correnti simili a RAL 2004 arancio puro, termoverniciati.

Nota:

- **Fornitura solo come elemento base, non come elemento aggiuntivo. All'occorrenza è possibile formare un piano di scaffali collegando saldamente l'un l'altro 2 o più elementi base mediante giunti (in dotazione).**
- **L'altezza K del primo ripiano da terra non deve superare i 100 mm. Al carico per campata ammissibile deve essere sottratta la differenza di altezza di questo ripiano.**
- **Elementi di fissaggio al pavimento e al muro non compresi nella fornitura.**
- **La merce viene fornita smontata per ottimizzare il trasporto. Montaggio escluso.**

Descrizione tecnica

Numero di piani di appoggio con pannelli truciolari	4
Altezza	1981 mm
Profondità ripiano	621 mm
Larghezza	2450 mm
Carico ripiano	545 kg
Scaffalatura	Elemento base
Larghezza ripiano = Dimensione montaggio	2450 mm
Montaggio a cura del cliente	sì
Larghezza ripiano	2450 mm
Materiale piano di appoggio	Pannello truciolare
Profondità	621 mm
Profondità degli scaffali	621 mm
Scaffale di larghezza	2450 mm
Altezza scaffale	1981 mm
Spessore inserti	16 mm
Regolazione dell'altezza con passo	38 mm
Esecuzione di montaggio	Scaffalatura a innesto
Gamma colori	RAL 5010, 2004
Attributo del nome del prodotto	Profondità 621 mm
Tipo di prodotto	Scaffale a campata lunga