

# uvex

## Paio di guanti uvex C500 foam, Misure guanti da lavoro: 7



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 094550 7      |
| GTIN            | 4048612015100 |
| Classe articolo | 04W           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

uvex C500 foam. Guanto privo di silicone con un'ottima resistenza meccanica all'abrasione e una buona presa per ambienti asciutti e leggermente umidi. Resistenza termica fino a 100 °C.

**uvex 500 Serie.** Affidabile guanto antitaglio con tecnologia Bamboo TwinFlex® in viscosa di bambù, HPPE e poliammide per un buon comfort e la progressiva regolazione della temperatura.

#### Norma:

EN 388; EN ISO 21420

#### Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

### Descrizione tecnica

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| EN 388 resistenza al taglio         | C               |
| Protezione contro il calore         | non disponibile |
| Sensibilità tattile                 | Ottima          |
| Presa da bagnati                    | moderata        |
| EN 388 resistenza alla perforazione | 2               |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Traspirazione                      | buona  |
| Privi di DMF                       | no   |
| EN 388 resistenza allo strappo     | 4  |
| Presa se sporchi d'olio            | moderata                                     |
| Misure guanti da lavoro            | 7  |
| Indossabilità                      | Ottima                                       |
| EN 388 resistenza all'abrasione    | 4  |
| Privo di siliconi                  | sì   |
| Serie                              | uvex C500                                    |
| Tipo di guanto                     | Guanti antitaglio                            |
| Categoria di protezione            | Categoria II                                 |
| Caratteristiche guanti             | Privi di silicone                            |
| Abbigliamento standard             | Oeko-Tex Standard 100                        |
| EN 388                             | 4X42C  |
| EN 407                             | X1XXXX                                       |
| Materiale supporto                 | Poliammide, HPPE,<br>vetro, viscosa di bambù |
| Rivestimento                       | Nitril                                       |
| Variante del rivestimento          | Palmo  |
| Campo di applicazione              | Universale                                   |
| Colore                             | antracite/lime                               |
| Norma                              | EN 407                                       |
| Peso                               | 32,8 g                                       |
| Utilizzo                           | riutilizzabile                               |
| Categoria di protezione antitaglio | C  |
| Tipo di prodotto                   | Guanti antitaglio                            |