

## Tappetino da lavoro Top larghezza 122 cm, nero, Lunghezza: 150cm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	964530 150
GTIN	662641658073
Classe articolo	96C

### Descrizione

#### Esecuzione:

Questi tappetini di lavoro industriali sono prodotti con plastiche di grande qualità per sopportare **notevoli sollecitazioni:**

- **Superficie di vinile dura a usura ridotta per migliori proprietà antiscivolo e maggiore durata del tappetino.**
- **Interno in schiuma di vinile per proteggere dall'affaticamento. La superficie del tappetino è laminata in vinile.**
- **Parte inferiore antiscivolo RedStop™.**
- **Angoli smussati su tutti i lati onde evitare di inciampare.**
- **Limitatamente resistente alla maggior parte dei grassi industriali, sostanze di lavoro e agenti chimici. Non adatto per lubrorefrigeranti.**
- **Sigillato su tutto il perimetro per evitare infiltrazioni.**
- **Difficilmente infiammabile secondo DIN 4102 B1.**
- **Spessore: 14,3 mm, peso: circa 6,5 kg/m<sup>2</sup>.**
- **Scivolosità R10 secondo la norma DIN 51130 e BGR 181.**

#### Nota:

Tappetini da lavoro con lunghezza libera su richiesta da n. art. 964520–964525.

### Descrizione tecnica

Lunghezza	150 cm
Peso	11 kg
Spessore	14,3 mm
limitatamente resistente contro la maggior parte	grassi industriali, sostanze di lavoro, agenti chimici
Superficie	Vinile
Parte inferiore antiscivolo	sì
Larghezza	122 cm
Con bordi di sicurezza	su 2 lati
A innesto	no
Smusso	su 4 lati
Materiale	interno in schiuma di vinile
Peso per superficie	6,5 kg/m <sup>2</sup>
Scivolosità a norma DIN 51130 e BGR 181	R10
Comodità di utilizzo in piedi	Antiscivolo
Comodità di utilizzo in piedi	Isolamento (temperatura)
Comodità di utilizzo in piedi	Antistanchezza
Protezione antiurto	Pavimento
Caratteristiche del materiale	non resistente agli oli
Colore	nero
Tipo di prodotto	Tappetino per postazione di lavoro