


Vasca pensile verniciata, con griglia metallica, Per lunghezza montanti (mm) / Capacità di raccolta (l): 2700/200



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	983045 2700/200
GTIN	2050001937698
Classe articolo	96U

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera da 3 mm. Altezza piedini 100 mm.
Con griglia metallica zincata.

Uso:

Per lo stoccaggio sicuro e il riempimento di fusti. Per **liquidi infiammabili delle categorie GHS 1 – 3**, nonché **liquidi che contaminano l'acqua delle categorie GHS 1 – 4**.

Norma:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Per:

Scaffali per pallet con profondità 1100 mm.

Verniciatura:

Di serie in blu luce RAL 5012.

Descrizione tecnica

Per lunghezza montanti	2700 mm
Capacità di raccolta	200 l
Profondità	1250 mm
Profondità interna	915 mm
Peso	151 kg
Larghezza	2650 mm

Altezza	130 mm
Carico sulla superficie	1000 kg/m ²
Spessore del materiale	3 mm
Gamma colori	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Custodia	È consentito lo stoccaggio di sostanze infiammabili
Custodia	È consentito lo stoccaggio di sostanze nocive per l'ambiente
Custodia	È proibito lo stoccaggio di sostanze infiammabili
Custodia	Stoccaggio classe di pericolosità acqua 1-3
Tipo di prodotto	Vaschetta