

Garant**Lama di troncatura eco rinforzato, sinistra, Altezza tagliente h5 / Larghezza gola w: 32/3mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 273855 32/3 |
| GTIN | 4045197989307 |
| Classe articolo | 21W |

Descrizione**Esecuzione:**

Con lubrorefrigerazione eco diretta dei taglienti e della superficie di spoglia.
Con passaggio del lubrorefrigerante per attacchi di altri produttori.

Attenzione:

La chiave di montaggio n. art. 279920 deve essere ordinata separatamente.

Nota:

Non compatibile con alloggiamenti EWS n. art. 319148 e 319149 per motivi di progettazione.
La chiave di montaggio n. art. 279920 deve essere ordinata separatamente. A partire da una profondità gola di 19,5 mm, il tagliente posteriore viene a contatto con il pezzo. In questo caso si possono verificare rigature di lavorazione. All'occorrenza, usare inserti di troncatura a un tagliente n. art. 273656 - 273670.

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------------------|----------|
| Serie | Eco |
| Altezza h ₁ | 25 mm |
| Altezza tagliente h ₅ | 32 mm |
| Larghezza gola w | 3 mm |
| Per Ø pezzo max. | 65 mm |
| Lunghezza complessiva L | 87,5 mm |
| Tipo di impiego | sinistra |

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Passaggio interno per LR | sì |
| Possibilità di troncatura assiale | no |
| Tipo di prodotto | Lama di troncatura |