

Garant
Lama di troncatura eco rinforzato, sinistra, Altezza tagliente h₅ / Larghezza gola w: 26/3mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273855 26/3
GTIN	4045197989161
Classe articolo	21W

Descrizione
Esecuzione:

Con lubrorefrigerazione eco diretta dei taglienti e della superficie di spoglia.
Con passaggio del lubrorefrigerante per attacchi di altri produttori.

Attenzione:

La chiave di montaggio n. art. 279920 deve essere ordinata separatamente.

Nota:

Non compatibile con alloggiamenti EWS n. art. 319148 e 319149 per motivi di progettazione.
La chiave di montaggio n. art. 279920 deve essere ordinata separatamente. A partire da una profondità gola di 19,5 mm, il tagliente posteriore viene a contatto con il pezzo. In questo caso si possono verificare rigature di lavorazione. All'occorrenza, usare inserti di troncatura a un tagliente n. art. 273656 - 273670.

Descrizione tecnica

Altezza h ₁	21,4 mm
Altezza tagliente h ₅	26 mm
Larghezza gola w	3 mm
Per Ø pezzo max.	65 mm
Serie	Eco
Lunghezza complessiva L	83,5 mm
Tipo di impiego	sinistra

Passaggio interno per LR	sì
Possibilità di troncatura assiale	no
Tipo di prodotto	Lama di troncatura