

**Garant****Lama di troncatura eco rinforzato, destra, Altezza tagliente h5 / Larghezza gola w: 32/3Lmm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273854 32/3L
GTIN	4045197989314
Classe articolo	21W

**Descrizione****Esecuzione:**

Con lubrorefrigerazione eco diretta dei taglienti e della superficie di spoglia.  
Con passaggio del lubrorefrigerante per attacchi di altri produttori.

**Attenzione:**

La chiave di montaggio n. art. 279920 deve essere ordinata separatamente.

**Nota:**

Non compatibile con alloggiamenti EWS n. art. 319148 e 319149 per motivi di progettazione.  
La chiave di montaggio n. art. 279920 deve essere ordinata separatamente. A partire da una profondità gola di 19,5 mm, il tagliente posteriore viene a contatto con il pezzo. In questo caso si possono verificare rigature di lavorazione. All'occorrenza, usare inserti di troncatura a un tagliente n. art. 273656 - 273670.

**Descrizione tecnica**

Per Ø pezzo max.	90 mm
Altezza h <sub>1</sub>	25 mm
Altezza tagliente h <sub>5</sub>	32 mm
Serie	Eco
Lunghezza complessiva L	100 mm
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì

Possibilità di troncatura assiale	no
Tipo di prodotto	Lama di troncatura