

Garant**Lama di troncatura eco, neutro, Modello: 32/6mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273856 32/6
GTIN	4045197989390
Classe articolo	21W

Descrizione**Esecuzione:**

Con lubrorefrigerazione eco diretta dei taglienti e di quella aggiuntiva della superficie di spoglia. Con passaggio del lubrorefrigerante per attacchi di altri produttori (ad es. EWS).

Uso:

Per scanalature profonde e per troncatura di diametri grandi.

Per:

Supporto n. art. 273893; 273894; 274095; 274097 oppure portautensili VDI n. art. 319132 – 319133.

Ricambi:

Tappo a vite n. art. 279828 1.

Attenzione:

La chiave di montaggio n. art. 279920 deve essere ordinata separatamente.

Nota:

A partire da una profondità gola di 19,5 mm (fino a larghezza gola di 3 mm) o da una profondità gola di 24,5 mm (da larghezza gola di 4 mm), il tagliente posteriore viene a contatto con il pezzo. In questo caso si possono verificare rigature di lavorazione. Se necessario, usare inserti di troncatura a un tagliente n. art. 273656 – 273670.

Descrizione tecnica

Larghezza gola w	6 mm
Serie	Eco
Per Ø pezzo max.	110 mm
Altezza h ₁	25 mm

Altezza tagliente h_5	32 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Tipo di impiego	neutro
Passaggio interno per LR	sì
Possibilità di troncatura assiale	no
Tipo di prodotto	Lama di troncatura