

Garant**Lama di troncatura Eco rinforzato, sinistra, Altezza tagliente h5 / Larghezza gola w: 32/3Lmm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273855 32/3L
GTIN	4045197989321
Classe articolo	21W

Descrizione**Esecuzione:**

Con lubrorefrigerazione Eco diretta dei taglienti e di quella aggiuntiva della superficie di spoglia. Con passaggio del lubrorefrigerante per attacchi di altri produttori.

Attenzione:

La chiave di montaggio n. art. 279920 deve essere ordinata separatamente.

Nota:

Non compatibile con alloggiamenti EWS n. art. 319148 e 319149 per motivi di progettazione. La chiave di montaggio n. art. 279920 deve essere ordinata separatamente. A partire da una profondità gola di 19,5 mm, il tagliente posteriore viene a contatto con il pezzo. In questo caso si possono verificare rigature di lavorazione. All'occorrenza, usare inserti di troncatura a un tagliente n. art. 273656 - 273670.

Descrizione tecnica

Altezza tagliente h ₅	32 mm
Per Ø pezzo max.	90 mm
Serie	Eco
Altezza h ₁	25 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	sì

Possibilità di troncatura assiale	no
Tipo di prodotto	Lama di troncatura