

Tappetino di lavoro, 100% gomma naturale, nero



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	964565
GTIN	662641017634
Classe articolo	96C

Descrizione

Esecuzione:

100% gomma naturale, **non resistente agli oli** (con impiego prolungato con olio).

Descrizione:

- **Tappetino da lavoro industriale con superficie antiscivolo chiusa.**
- **Lo spessore di 19 mm consente un maggior livello di ergonomia ed effetto anti-affaticamento.**
- **Il sistema flessibile a innesto con piastrella di 91×91 cm permette l'adattamento ottimale alle singole esigenze.**
- **La soluzione angolare flessibile consente di realizzare angoli esterni ed interni.**
- **Scivolosità R9 secondo la norma DIN 51130 e BGR 181. In gomma pressoché indistruttibile.**
- **Senza silicone, pertanto indicata per le officine di verniciatura. Resistente alla maggior parte degli agenti chimici e alle temperature estreme.**

Nota:

Bordi adatti al n. art. 964577 e 964578 rispettivamente Dim. 0 e 1.

In caso di forte formazione di scintille, assicurare una buona aerazione.

Descrizione tecnica

Con bordi di sicurezza	ampliabile
A innesto	sì
Superficie	Superficie antiscivolo

Peso	12,7 kg
Spessore	19 mm
Larghezza	91 cm
Lunghezza	91 cm
Materiale	gomma naturale
Privo di siliconi	sì
Scivolosità a norma DIN 51130 e BGR 181	R9
Denominazione originale prodotto	Cushion Ease Solid™
Comodità di utilizzo in piedi	Antiscivolo
Comodità di utilizzo in piedi	Isolamento (temperatura)
Comodità di utilizzo in piedi	Antistanchezza
Protezione antiurto	Pavimento
Caratteristiche del materiale	non resistente agli oli
Colore	nero
Tipo di prodotto	Tappetino per postazione di lavoro